

Garant**Gevindbakke, G: G3/8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 142060 G3/8 |
| GTIN | 4045197084668 |
| Artikelklasse | 11K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindbakke (sekskantet) **uden** skæreansnit; til efterskæring.

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgvind DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gevindgange pr. tomme: 19

Gevind-Ø: 16,66 mm

Nøglestørrelse: 41 mm

Højde: 14 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------|
| Højde | 14 mm |
| Nøglestørrelse | 41 mm |
| Gevind-Ø | 16,66 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 19 |
| Gevindstørrelse | G3/8 |

| | |
|-----------------|-------------|
| Toleranceklasse | A |
| Skæreretning | højre |
| Gevindtype | G |
| Flankevinkel | 55 grader |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 382 |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |