

Garant**Gevindbakke, G: W7/32****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 141550 W7/32 |
| GTIN | 4045197084477 |
| Artikelklasse | 11K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---------|
| Gevind-Ø | 5,56 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 24 |
| Højde | 7 mm |
| Udvendig Ø | 20 mm |
| Gevindstørrelse | W7/32 |
| Skæreretning | højre |
| Toleranceklasse | middel |

| | |
|----------------|-------------|
| Gevindtype | BSW |
| Flankevinkel | 55 grader |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |