

Garant**Gevindbakke, G: G1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142050 G1/4
GTIN	4045197084590
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgvind DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gevindgange pr. tomme: 19

Gevind-Ø: 13,16 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	19
Gevind-Ø	13,16 mm
Højde	10 mm
Udvendig Ø	38 mm

Gevindstørrelse	G1/4
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	A
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 24231
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		