

Garant**Gevindbakke, G: G3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørg gevind DIN ISO 228/1.

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	19
Gevind-Ø	16,66 mm
Højde	14 mm
Udvendig Ø	45 mm
Gevindstørrelse	G3/8
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	A

Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 24231
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		