

**Garant****Gevindbakke, G: G3/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

**Anvendelse:**

**Til cylindrisk Withworth-rørgvind DIN ISO 228/1.**

Norm: EN 24231

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 26,44 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 16 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	14
Højde	16 mm
Gevind-Ø	26,44 mm
Udvendig Ø	55 mm

Gevindstørrelse	G3/4
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	A
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 24231
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		