

**Garant****Gevindbakke, G: W1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141550 W1/2
GTIN	4045197084521
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

**Anvendelse:**

**Til Whitworth-gevind** i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	12
Gevind-Ø	12,7 mm
Højde	14 mm
Udvendig Ø	38 mm
Gevindstørrelse	W1/2
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	middel

Gevindtype	BSW
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		