



Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 8X1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130480 8X1
GTIN	4045197067500
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 7 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1 mm
Kernehul-Ø	7 mm
Gevind-Ø	8 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 2181
Gevinddybde	16 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M8×1
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet