

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 18X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130470 18X2
GTIN	4045197067135
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s : 14 mm

Skaftfirkant \square : 11 mm

Kernehul-Ø: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	18 mm
Gevindstigning	2 mm
Kernehul-Ø	16 mm
Skaft-Ø D_s	14 mm
Samlet længde L	80 mm
Skaftfirkant \square	11 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 2181
Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M18×2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		

GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet