

## PRYOR

### Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med spejlskrift A – Z, &, Skrifthøjde: 6mm



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085440 6
GTIN	5022044007635
Artikelklasse	08W

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Højtydende præcisionsstempel**, kemisk forniklet, optimal standtid.

**Spejlskrift**; dvs. at det indprægede tegn vises spejlvendt på emnet (formfremstilling).

##### Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

##### Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

#### Teknisk beskrivelse

Skrifthøjde	6 mm
Skafttykkelse	9,5

Hel længde	70 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

---

## Tilbehør

Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------