

**Slagtalssæt, 10 dele Med normal skrift 0 – 9, Skrifthøjde: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085445 4
GTIN	4045197343598
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Høj kvalitet, bruneret overflade.

**Anvendelse:**

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Bemærk:**

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Hel længde: 70 mm

Skafttykkelse: 9,5

**Teknisk beskrivelse**

Skafttykkelse	9,5
Skrifthøjde	4 mm

## Datablad

Hel længde	70 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

### Tilbehør

Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------