

HWPickardt

Slaghjul 0 – 9, Skrifthøjde: 3mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085465 3
GTIN	4250191110057
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimal kvalitet takket være CNC-gravering og slag hovedets overfladebehandling. Brugervenlig pga. synlig gravering og eroderede slagfelter. Hjulbredde = skrifthøjde + 3 mm.

Anvendelse:

Praktisk løsning til fleksibel signering af materialer med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Bemærk:

Bogstavsslaghjul (3 hjul) eller med specialtegn kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

maks. materialestyrke af den prægede overflade	1200 N/mm ²
Skrifthøjde	3 mm
Slaghjul, udv. Ø	78 mm
Kerneborings-Ø	10 mm
Produkttype	Slaghjul

