

**Filter 5 µm, Indvendig gevind-Ø: 1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080014 1/4
GTIN	4047322129350
Artikelklasse	08A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. en forbindelsesclips.

**Vedligeholdelsesenhed** i modulserie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

**Fordel:**

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrige værktøjer) osv.

**Anvendelse:**

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed	138 mm
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed	1150 l/min
Højde (H)	190 mm

Indvendig gevind-Ø	1/4 tommer
Produkttype	Filter

---

## Tilbehør

Polycarbonatbeholdertil filtre Glas-Ø 33 mm	080024 33
---	-----------