

HWPickardt

Slaghjul 0 – 9, Skrifthøjde: 4mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085465 4
GTIN	4250191110064
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimal kvalitet takket være CNC-gravering og slag hovedets overfladebehandling. Brugervenlig pga. synlig gravering og eroderede slagfelter. Hjulbredde = skrifthøjde + 3 mm.

Anvendelse:

Praktisk løsning til fleksibel signering af materialer med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Bemærk:

Bogstavsslaghjul (3 hjul) eller med specialtegn kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kerneborings-Ø	10 mm
maks. materialestyrke af den prægede overflade	1200 N/mm ²
Slaghjul, udv. Ø	78 mm
Skrifthøjde	4 mm
Produkttype	Slaghjul

