

HWPickardt

**Slaghjul 0 – 9, Skrifthøjde: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085465 5
GTIN	4250191110224
Artikelklasse	08W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimal kvalitet takket være CNC-gravering og slag hovedets overfladebehandling. Brugervenlig pga. synlig gravering og eroderede slagfelter. Hjulbredde = skrifthøjde + 3 mm.

**Anvendelse:**

Praktisk løsning til fleksibel signering af materialer med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Bemærk:**

Bogstavsslaghjul (3 hjul) eller med specialtegn kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skrifthøjde	5 mm
Kerneborings-Ø	10 mm
Slaghjul, udv. Ø	78 mm
maks. materialestyrke af den prægede overflade	1200 N/mm <sup>2</sup>
Produkttype	Slaghjul

