

TRICOFLEX**Tekstilslange blå, soft, PVC 50 m, Længde 50 m, Indvendig slange-Ø: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080036 9
GTIN	3506111047325
Artikelklasse	08A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slange med polyesterfiberforstærkning. Temperaturområde -15 °C til 60 °C. Super Nobelair Soft, **ultrafleksibel ved hjælp af Full-Soft-teknologi** også ved lave temperaturer. Til anvendelse både indendørs og udendørs. Driftstryk 15 bar.

Teknisk beskrivelse

Materiale	PVC-slange, 3 lag, med polyesterfiberforstærkning
Temperaturområde	-15 - 60 °C
Farve	blå
Udvendig slange-Ø	15 mm
Indvendig slange-Ø	9 mm
Slangelængde	50 m
maks. driftstryk	15 bar
Produktnavnsegenskab	Længde 50 m
Produkttype	Slange

