

**Garant****Maskin-savklinge, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 400/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	171000 400/10
GTIN	4045197094889
Artikelklasse	11R

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT** – savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål **HSS (DMo5)**. Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget **gode skæresultater** (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	32 mm
Tykkelse	1,6 mm
Opspændingshul-Ø	8,5 mm
Tænder pr. tomme	10
Længde L	400 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Maskinsavklinge

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
våd, maksimal	egnet