

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, TiN, Udvendig Ø Dc: 31mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150396 31
GTIN	4045197087027
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere er radialt bagslebne. Indtil str. 31 er spånrummene helslebne. Snitvinklen på tandbrystet ændrer sig svarende til forsænkerens Ø, så spånen formes optimalt overalt ved skærets indgreb. Forsænkingskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Præcisionskonusforsæinker med væsentligt større ydelsesevne.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.
Konusforsænkerbits med skaft 6,3 mm (1/4 tomme), se gruppe 67.

Teknisk beskrivelse

Til undersænkskrue DIN 7991	M16
Forborings-Ø	4,2 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,25 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	4,2 mm
Udvendig Ø	31 mm
Samlet længde L	112 mm
Morsekonus MK	2
Antal skær Z	3
Belægning	TiN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
CuZn	egnet	80 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		