



Filter 5 µm, Indvendig gevind-Ø: 1/2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. en forbindelsesclips.

Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrige værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWJ.

Teknisk beskrivelse

Indvendig gevind-Ø	1/2 tommer
Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed	202 mm
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed	3100 l/min

Højde (H)	248 mm
Produkttype	Filter

Tilbehør

Polycarbonatbeholdertil filtre Glas-Ø 53 mm	080024 53
---	-----------