



## Maskin-savklinge til Kasto, Bimetal, Længde L / tænder pr. tomme: 575/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	171250 575/4
GTIN	7311518114527
Artikelklasse	16D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**BAHCO bimetal** – en HSS-tandliste er svejset sammen med en elastisk klingeenhed i specialstål ved hjælp af elektronstål under højt vakuum. Derved opnår disse savklinger samtidig med en ekstrem styrke på tandspidserne en **enorm elasticitet** og er desuden yderst brudfaste **ved høj tilspænding**.

#### Bemærk:

**Specielt til Kasto-maskiner** (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

**Vigtigt!** Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

Fortanding: normal

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 2,5 mm

Opspændingshul-Ø: 10,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Længde L	575 mm
Tykkelse	2,5 mm
Tænder pr. tomme	4
Bredde	50 mm
Opspændingshul-Ø	10,5 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	Bimetal
Produkttype	Maskinsavklinge

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		