

Garant**Maskin-savklinge til Kasto, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 700/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	171150 700/4
GTIN	4045197095350
Artikelklasse	11R

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT – savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål **HSS (DMo5)**. Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget **gode skæresultater** (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

Fortanding: normal

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 2,5 mm

Opspændingshul-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

Længde L	700 mm
Opspændingshul-Ø	10,5 mm
Bredde	50 mm
Tænder pr. tomme	4
Tykkelse	2,5 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Maskinsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		