

**Borestang til stikdrejning, venstre, Skaft-Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278024 25
GTIN	4062406381677
Artikelklasse	22B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	25 mm
$t_{\max}$ indvendig bearbejdning	5 mm
Samlet længde L	200 mm
Skrue	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Midterforskydning $L_3$	12 mm
Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	50 mm
Stikbredde W	3; 4 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

