

Garant**Maskin-savklinge til Kasto, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 550/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	171150 550/8
GTIN	4045197095275
Artikelklasse	11R

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT – savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål **HSS (DMo5)**. Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget **gode skæresultater** (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

Fortanding: normal

Bredde: 45 mm

Tykkelse: 2,25 mm

Opspændingshul-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

Opspændingshul-Ø	10,5 mm
Bredde	45 mm
Tænder pr. tomme	8
Længde L	550 mm
Tykkelse	2,25 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Maskinsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		