

Garant**Planforsænersæt med 6 dele i kassette, Type: DM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156420 DM
GTIN	4045197087980
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvalg af de mest anvendelige forsæneretil **skruer M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Planforsæner 156020 **DM** = Gennemgående hul, kvalitet **middel**

Indhold:

Forsæner-(Øxstyr-Ø): 1 stk. af hver str. 6,5x3,4; 8x4,5;10x5,5; 11x6,6; 15x9; 18x11

Teknisk beskrivelse

Type	DM
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Spidsvinkel	180 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skæft	Cylinderskæft med h9

Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 18X11 mm	156020 18X11
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 15X9 mm	156020 15X9
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6