

**Garant****Maskin-savklinge til Kasto, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 550/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	171150 550/10
GTIN	4045197095282
Artikelklasse	11R

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT** – savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål **HSS (DMo5)**. Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget **gode skæresultater** (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

**Bemærk:**

**Specielt til Kasto-maskiner** (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

**Vigtigt!** Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

Fortanding: normal

Bredde: 45 mm

Tykkelse: 2,25 mm

Opspændingshul-Ø: 10,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Længde L	550 mm
Tykkelse	2,25 mm
Bredde	45 mm
Opspændingshul-Ø	10,5 mm
Tænder pr. tomme	10
Fortanding	normal
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Maskinsavklinge

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		