

**Borestangssæt stål med IK, højre, Type: SET07****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260390 SET07
GTIN	4062406386191
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	9 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Hovedlængde L ₁	22,5 mm
Hovedlængde L ₁	27,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15,5 mm
ISO-kode holder	A0810H SDUCR07
ISO-kode holder	A1012K SDUCR07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Halsbredde L ₄	8 mm

Halsbredde L ₄	10 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	125 mm
Midterforskydning L ₃	6,5 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang