

Fladgribermagnet uden gevind, SmCo₅, Ø: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085920 25
GTIN	2050000965210
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo₅).
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Materiale, overflade	forzinket
Ø	25 mm
Nom. holdekraft	150 N
Højde	7 mm
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Vægt	22 g
Materiale, magnetkerne	SmCo ₅
Produkttype	Fladgribermagnet

