



Maskin-savklinge, Ko-Bi3, Længde L / tænder pr. tomme: 300/14



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	171550 300/14
GTIN	4045197345868
Artikelklasse	16E

Beskrivelse

Udførelse:

KOMET bimetal – tandspidser af HSS-M3 og klingeryg af fjederstål. Til høj skæreeffekt og tilspænding. Brudsikre for at opnå maksimal sikkerhed på arbejdspladsen.

Bemærk:

KOMET HSS-savklinger: Andre udførelser som f.eks. VP 7 (7° spånvinkel, Variofortanding) og P 13 (13° spånvinkel – specielt til rustfrit stål) kan leveres på forespørgsel.

Fortanding: normal

Bredde: 25 mm

Tykkelse: 1,25 mm

Opspændingshul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	1,25 mm
Tænder pr. tomme	14
Opspændingshul-Ø	8,5 mm
Længde L	300 mm
Bredde	25 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	Ko-Bi3
Produkttype	Maskinsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		