

Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 20×24G, Type: 50/3**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 950460 50/3 |
| GTIN | 4062406388829 |
| Artikelklasse | 9GB |

Beskrivelse**Udførelse:**

Beholder til smådele med skilleplader til indstikning i plast. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×24G.

Passer til:

Skuffe 20×24G.

Indhold:

Beholder til smådele 1K højde 25 mm nr. 951415: 8 × str. 6×6/4; 4 × str. 6×6/2; 4 × str. 2×6/1
Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 1 × str. A; 3 × str. C

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|--------|
| passer til skuffer, nyttebredde i G | 20 |
| Passer til skuffefronthøjde | 50 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 100 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 75 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 150 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 125 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 300 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 250 mm |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Passer til skuffefronthøjde | 200 mm |
| Passer til skuffer, nyttebredde | 500 mm |
| Materiale | Kunststof |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×24 |
| Passer til skuffer, nyttedybde | 600 mm |
| Indsatser, højde | 25 mm |
| passer til skuffer, nyttedybde i G | 24 |
| passer fra skuffefronthøjde | ≥ 50 mm |
| Bredde i G | 20 |
| Dybde | 600 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Højde | 25 mm |
| Dybde i G | 24 |
| Vægt | 1,321 kg |
| Produktnavnsegenskab | 20×24G |
| Produkttype | Skuffeindsats |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type C | 951275 C |
| Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/2 | 951415 6X6/2 |
| Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X6/1 | 951415 2X6/1 |
| Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type A | 951275 A |
| Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/4 | 951415 6X6/4 |