

Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 36×24G, Type: 50/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950560 50/3
GTIN	4062406388843
Artikelklasse	9GB

Beskrivelse**Udførelse:**

Beholder til smådele med skilleplader til indstikning i plast. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×24G.

Passer til:

Skuffe 36×24G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 12 × str. 6×6/4; 12 × str. 6×6/2

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 3 × str. A; 5 × str. C

Teknisk beskrivelse

Indsatser, højde	25 mm
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm

Passer til skuffer, nyttebredde	900 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Passer til skuffer, nyttedybde	600 mm
Materiale	Kunststof
passer til skuffer, nyttedybde i G	24
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Dybde i G	24
Bredde i G	36
Højde	25 mm
Bredde	900 mm
Dybde	600 mm
Vægt	2,359 kg
Produktnavnsegenskab	36×24G
Produkttype	Skuffeindsats

Tilbehør

Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/2	951415 6X6/2
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type A	951275 A
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type C	951275 C