

Garant**Planforsænker uden styr, Forsænker-Ø DC: 15mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 156520 15 |
| GTIN | 4045197088017 |
| Artikelklasse | 11M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Flerskæret spiralnotet forsænker med boring i endefladerne til montering af forskellige styr. Styret fastgøres med en skrue i forsænkeren.

Anvendelse:

Takket være de udskiftelige styr kan **en** forsænker bruges til **flere** forboringer i forskellige størrelser.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Målene svarer til skruer DIN 912, 6912, 7984 og ISO 1207. Med det rette styr kan en forsænker dog også anvendes til andre skruestørrelser eller til trinforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------|
| Tilspænding f i stål < 500 N/mm ² | 0,12 mm/o |
| Til skruestørrelse | M8 |
| Borings-Ø a | 4 mm |
| Forsæknings-Ø | 15 mm |
| Morsekonus MK | 2 |
| Samlet længde L | 132 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 375 |
| Skaft | Morsekonus |

| | |
|-------------|---------------|
| Farvering | uden |
| Produkttype | Planforsænker |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 33 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 28 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 27 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 27 m/min | P |
| våd, maksimal | egnet | | |