

BENNING**Spændingstester DUSPOL[®], Apparattype: DIGITAL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473106 DIGITAL
GTIN	4067263133032
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændingstest AC med **True RMS**.

Topolet spændingstester med VDE-kontrolmærke. Slagfast, støvtæt og strålevandsbeskyttet hus med gummibelagte greb.

Spændingsvisningen fra 50 V fungerer også, selv om batterierne er tomme eller taget ud.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning). Til professionel spændings- og poltest i flere trin, **med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknop)**. Godkendt til spændingstest på **anlæg op til 1000 V**. Egner sig til solcelle- / vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Leveringsomfang:

1 × spændingstester nr. 473105 ANALOG eller DIGITAL.

1 × bæretaske nr. 473336 B.

Teknisk beskrivelse

Vibrationsalarm	ja
Producentbetegnelse	DIGITAL
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibrering	I1
Berøringsfri kabelbrudsdetektor	ja
Antal medfølgende batterier	2
Modstand	0,1 - 300 kΩ
Målestedsbelysning	ja
Visningsområde AC	1 - 1000 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Gennemgangstest	akustisk/LED
Diode	0,3 - 2 V
Display	LCD (med lys) / LED
Energiforsyning	Batteridrevet
Test af drejefeltretning	LED
Frekvensmåling	1 - 1000 Hz
Fasetest	LED
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Visningsområde DC	1 - 1200 V
Poltest	LCD
Strømforsyning	2 x nr. 081561 str. LR3
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

SpændingstesterDUSPOL® Apparattype DIGITAL	473105 DIGITAL
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Bæretaske Duspole Type B	473336 B