



Bakkeuddrejningsringsæt RotoRi, Type: LX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	315910 LX
GTIN	2050002053120
Artikelklasse	30N

Beskrivelse

Udførelse:

Takket være den specielle, patenterede konstruktion af uddrejningsringene med **kurvesegmenter** er det muligt at indstille bakkerne trinløst for at skabe den krævede diameter. De patenterede fleksible RotoFix-spændebolte, der er inkluderet i sættet, gør det muligt at udligne de store tolerancer for skrueforsænkningerne i spændebakker fra forskellige producenter takket være justeringsområdet på 2 mm. Efterbearbejdning af skrueforsænkningerne er ikke nødvendigt.

Fordel:

- **Indvendig og udvendig spænding med 1 ring.**
- **Trinløst spændeområde.**
- **1/10 mm nøjagtig tilspænding af drejediameteren.**
- **Lave omkostninger til forberedende arbejde takket være RotoFix-spændebolte.**
- **Høje omkostningsbesparelser på spændebakker.**
- **Optimal tilgængelighed af drejeværktøjet.**
- **Hurtig og fleksibel håndtering.**

Anvendelse:

Med ringene i højfast specialstål er det muligt at dreje bløde spændebakker præcist under spændetryk eller slibe hårde spændebakker. Kan anvendes ved indvendig og udvendig bearbejdning af bakkerne.

Leveringsomfang:

Metalholder, RotoFix Premium-bolte og RotoFix-ringe. 29 ringe og 3 bolte af hver M10 / M12 / M16.

Bemærk:

Fås på forespørgsel også til patroner med 4 og 6 bakker.

Teknisk beskrivelse

Udvendig spænde-Ø	39 - 249 mm
Indvendig spænde-Ø	25 - 213 mm
passer til forsænkingsboring, drejebakker	M16
passer til forsænkingsboring, drejebakker	M12
passer til forsænkingsboring, drejebakker	M10
passer til centrerpatron-Ø	80 - 315 mm
Produkttype	Bakkeuddrejningsring