

Garant**Hårdmetal-universalbor, Bor-Ø: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	787070 8
GTIN	4062406390884
Artikelklasse	71C

Beskrivelse**Udførelse:**

Universalbor med **særligt skarp hårdmetalplatte** til præcise borer i forskellige materialer. Stor spirallnot til **hurtig fjernelse af boremel og spåntransport**. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- **Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.**
- **Fliser, keramik, marmor, glas.**
- **Metal og materialekombinationer i én arbejdsgang, som f.eks. ved montering af rude eller armering i beton.**

Bemærk:

- **Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	8 mm
Spirallængde	80 mm
Hel længde	120 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylindrisk skaft
Produkttype	Universalbor

