

**Garant****Hårdmetal-universalbor, Bor-Ø: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 787070 10     |
| GTIN                | 4062406390891 |
| Artikelklasse       | 71C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universalbor med **særligt skarp hårdmetalplatte** til præcise borer i forskellige materialer. Stor spiralnot til **hurtig fjernelse af boremel og spåntransport**. Skaft i sejhærdet specialstål.

**Anvendelse:**

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- **Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.**
- **Fliser, keramik, marmor, glas.**
- **Metal og materialekombinationer i én arbejdsgang, som f.eks. ved montering af rude eller armering i beton.**

**Bemærk:**

- **Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

**Teknisk beskrivelse**

|   |                  |
|---|------------------|
| Spirallængde                                    | 80 mm            |
| Hel længde                                      | 120 mm           |
| Bor-Ø   | 10 mm            |
| Skæremateriale                                  | HM               |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Ingen slagboring |
| Skaft   | Cylindrisk skaft |
| Produkttype                                     | Universalbor     |

