



## Rouletteringsformværktøj højre, Skaftstørrelse: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290094 10
GTIN	4030741660214
Artikelklasse	29H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Minimalt tryk, reducerer belastningen for emnet og maskinen.**
- **Synkronspindel til enkel indstilling af rouletteringsholdere og spidshøjde.**

Gevindstift i skaft til korrektion af fri vinkel.

HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.

### Teknisk beskrivelse

til roulettesænkings- $\varnothing$ $d_3$	11 mm
Skaft, højde	10 mm
Skaft, bredde	10 mm
til rouletterings- $\varnothing$ $d_1$	15 mm
til rouletteringsborings- $\varnothing$ $d_2$	6 mm
Underlagsskive	299927 1
til rouletteringsbredde b	6 mm

Brystbolt	299925 1
Arbejdsområde	0 - 15 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RAA 2×AA
Produkttype	Rouletteringsværktøj

---

## Tilbehør

Underlagsskive Type 1	299927 1
Underlagsskive Type 2	299927 2
Brystbolt Type 1	299925 1
Brystbolt Type 2	299925 2