



## Rouletteringsfræseværktøj universal, Skaftstørrelse: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290200 10
GTIN	4030741663703
Artikelklasse	29H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.**

HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.

Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.

### Teknisk beskrivelse

til rouletterings- $\varnothing$ $d_1$	15 mm
til rouletteringsbredde b	4 mm
til rouletteringsborings- $\varnothing$ $d_2$	8 mm
Skaft, bredde	10 mm
Skaft, højde	10 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue	299920 5
Arbejdsområde	3 - 50 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RAA 1 $\times$ BR30°
Til rouletteringsprofil	RAA 1 $\times$ BL30°
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1 $\times$ AA

Til rouletteringsprofil	RBR30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBR45° 1×BL15°
Til rouletteringsprofil	RBL45° 1×BR15°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

---

## Tilbehør

Reservedelssæt (3 dele), HM-bøsning, dækskive, skrue Type 5	299920 5
---	----------