

**Garant****Elektronikskævbider til jernholdige materialer, KW, Hel længde: 135mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726742 135
GTIN	4062406395032
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Professionelle bidetænger med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede borer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. **2K-greb** i afledende materiale. **ESD-egnet**.

**Materiale:**

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

**Teknisk beskrivelse**

Skærlængde	8 mm
Hel længde	135 mm
Hovedbredde	13,5 mm
Skæreydelse: Koppertråd op til Ø	2 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet
Materiale	Kulstofstål (C70)
Overflade	refleksionsfrit fosfateret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfeder	ja

Produkttype

skærende tang