



Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D: 50/5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215717 50/5 |
| GTIN | 4062406394981 |
| Artikelklasse | 220 |

Beskrivelse

Udførelse:

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.
Uden indvendig køling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. |
| Skær-Ø D _c | 50 mm |
| Samlet længde L _{i alt} | 40 mm |
| Antal skær Z | 5 |
| Skaftudførelse | med boring |

| | |
|----------------------|--------------|
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Fræseanvendelse | Hjørnefræser |
| Deling af skærene | ulige |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|----------------------------|--------|
| Vendeplatteskruesæt10 dele | 219812 |
|----------------------------|--------|