



## Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D: 63/6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215717 63/6
GTIN	4062406394998
Artikelklasse	220

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.  
Uden indvendig køling.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Antal skær Z	6
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219812
----------------------------	--------