



Snittapforlænger med HB-flade, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338420 2
GTIN	4045197812223
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

h6-skaft med Weldon-flade til fastholdelse også i Weldon-/krympe- eller hydraulisk ekspansionspatron.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger L ₃	130 mm
Forlænger Ø D ₃	6 mm
Til gevindskæft-Ø d ₂	3,5 mm
Forlænger K ₂	4,9 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M4,5 – M5
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371	M3
Forlænger L ₂	60 mm

Produkttype

Forlænger