



## Snittapforlænger med HB-flade, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338420 6
GTIN	4045197812285
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerer kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

h6-skaft med Weldon-flade til fastholdelse også i Weldon-/krympe- eller hydraulisk ekspansionspatron.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Forlænger L <sub>2</sub>	60 mm
Til nom. gevind-Ø d <sub>1</sub> DIN 371	M8
Til nom. gevind-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M11
Forlænger L <sub>3</sub>	130 mm
Forlænger Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Forlænger K <sub>2</sub>	6,2 mm
Til gevindskæft-Ø d <sub>2</sub>	8 mm

Produkttype

Forlænger