



Snittapforlænger med HB-flade, Type: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338420 9
GTIN	4045197812445
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

h6-skaft med Weldon-flade til fastholdelse også i Weldon-/krympe- eller hydraulisk ekspansionspatron.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger $\varnothing D_3$	12 mm
Forlænger K_2	9 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M14
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	11 mm
Forlænger L_2	90 mm
Forlænger L_3	130 mm
Produkttype	Forlænger

