

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP25mm**

**Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 293015 IP25   |
| GTIN                | 4062406396602 |
| Artikelklasse       | 29L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Skæremateriale                     | HSS                  |
| L                                  | 4 mm                 |
| Torx® radialnitning, udv. diameter | 3,4 mm               |
| Forborings-Ø                       | 3,6 mm               |
| Tolerance                          | + 0,005 til +0,02 mm |
| Profil                             | Torx Plus®           |
| L <sub>1</sub>                     | 18 mm                |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Ød          | 8 mm                           |
| Belægning   | TiN                            |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |