



Snittapforlænger med HB-flade, Type: 13



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338420 13 |
| GTIN | 4045197812520 |
| Artikelklasse | 32H |

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

h6-skaft med Weldon-flade til fastholdelse også i Weldon-/krympe- eller hydraulisk ekspansionspatron.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------|
| Forlænger L ₂ | 100 mm |
| Forlænger L ₃ | 200 mm |
| Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376 | M22 – M24 |
| Forlænger Ø D ₃ | 18 mm |
| Forlænger K ₂ | 14,5 mm |
| Til gevindskaft-Ø d ₂ | 18 mm |
| Produkttype | Forlænger |

