

Garant**XDPT 070308 ER, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212936 INOX
GTIN	4045197812599
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ **Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPT 070308 SR
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	0,85 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,72 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	45 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		