

Garant**XDPW 120408 SR, HB7530, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212969 ST900
GTIN	4045197812650
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding f_z pr. tand: 1,07 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDPW 120408 SR

Type: ST900

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPW 120408 SR
Type	ST900
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7530
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand	1,07 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning