

**Garant****XDPW 120408 SR, HB7525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212973 ST1400
GTIN	4045197812667
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 1 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDPW 120408 SR

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 2,6 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPW 120408 SR
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,8 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	1 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning