

**Garant****Krympningsapparat, Type: SET****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	354210 SET
GTIN	4045197812711
Artikelklasse	30W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Krympeapparat med integreret luftkøling på krympeposition.

Maks. værktøjslængde, der kan krympes 500 mm.

Hylde til skifteskiver.

Krympeapparat GARANT SU1. Unikt design – Modulær – Enkel betjening – Alt på rette plads.

**Anvendelse:**

- Til konturafhængig luftkøling.
- Til ind- / udkrympning af skafter i HM og HSS.
- Krympeområde Ø 3 – 32 mm.

**Leveringsomfang:**

**Sættet består af:** Krympeapparat nr. 354210\_SU1, 4 Skifteskiver Ø 3 – 32 mm nr. 354240; Klemmering, 1 par varmethandsker, køleenhed med aktivkøler nr. 354215 CU1, 5 køleindsatser Ø 6 – 32 mm nr. 354260.

**Specialtilbehør:**

Passende undersektion nr. 354291, ekstra skifteskiver nr. 354240, **værktøjsbasisholder nr. 354225 – 354227**, køleadapter til luftkøling nr. 354235 – 354236, køleindsatser nr. 354260 – 354279 på reservedelslisten.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	84 kg
Dybde	533 mm
Bredde	1130 mm
Højde	986 mm
Serie	SU1
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Krympningsapparat

## Tilbehør

Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 3 mm	354268 3
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Varmebeskyttelsehandsker, par Handskestørrelse 8	094645 8
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 4 mm	354268 4
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 5 mm	354268 5
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Underskab til krympeapparat Bredde 1500 mm	354291 1500
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Køleindsats, ræmne	354279
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 10 mm	354268 10
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 8 mm	354268 8
Køleindsats4,5° Til spænde-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 6 mm	354268 6
Køleindsats3° Til spænde-Ø D1 12 mm	354268 12

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1