



## Kølemiddeldyse HighPressure lige, Gevind: M10X1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319474 M10X1
GTIN	2050002047884
Artikelklasse	33C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

**Højtryksdyse** – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.

Lige rund-dyse, flerhulsudførelse 5 (huller) × Ø 1 mm.

#### Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.

### Teknisk beskrivelse

Type	lige
Tilslutningsgevind	M10×1
Udførelse	Gevind
Rørgennemførings-Ø	1 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Kølemiddeldyse

