



Kølemiddeldyse HighPressure vinklet 60°, Gevind: M10X1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319475 M10X1
GTIN	2050002048218
Artikelklasse	33C

Beskrivelse

Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Højtryksdyse – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.

60° vinklet dyse, flerhulsudførelse 7 (huller) × Ø 1 mm.

Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.

Teknisk beskrivelse

Type	vinklet
Udførelse	Gevind
Tilslutningsgevind	M10×1
Rørgennemførings-Ø	1 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Kølemiddeldyse

